

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:  
1250/7****Beställningsdata**

Ordernummer	931105 1250/7
GTIN	4062406062637
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Lådornas effektiva yta i G	26×24
Antal dörrar	0

lådornas effektiva bredd i G	26
höjd	1250 mm
lådornas effektiva djup i G	24
effektiv höjd för lådor	1150 mm
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
Djup	700 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
ComfortClose	nej
Antal lådor	7
vikt	166 kg
effektiv höjd	1150 mm
Bredd	750 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktgsskåp

## Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931163 75
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931163 150
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931163 200
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931163 300
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 250 mm	931163 250
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1250 mm	931155 1250