

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	250 mm
Funktionsbredd L ₄	35 mm
Fjäder-sats	259044 1
Hävarmsskruv	259018 1
Underläggsplatta	259031 16
Hävarm	259015 1
ISO-kod hållare	PSBNR/L 4040S19
Fjäderstift-sats	259047 1
Skaftmått	40 mm
Vändskärsstorlek	19 mm
Passande vändskär	SN.. 1906..
Huvudängd L ₁	48 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare