

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:  
1000/8A****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 931115 1000/8A |
| GTIN         | 4062406062804  |
| Artikelklass | 9GK            |

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 100, 100, 100, 150, 250

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 26×24

höjd: 1000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm  
 effektiv höjd: 900 mm  
 effektiv höjd för lådor: 900 mm  
 lådornas effektiva bredd: 650 mm

## Teknisk beskrivning

|   |         |
|---|---------|
| lådornas effektiva djup i G                     | 24      |
| Lådornas effektiva yta i G                      | 26×24   |
| effektiv höjd                                   | 900 mm  |
| Bredd   | 750 mm  |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om          | ja      |
| Antal dörrar                                    | 0       |
| ComfortClose                                    | nej     |
| Djup  | 700 mm  |
| effektiv höjd för lådor                         | 900 mm  |
| höjd  | 1000 mm |
| Antal lådor                                     | 8       |
| lådornas effektiva bredd i G                    | 26      |
| vikt  | 159 kg  |
| Lådor fronthöjd                                 | 50 mm   |
| Lådor fronthöjd                                 | 75 mm   |
| Lådor fronthöjd                                 | 75 mm   |
| Lådor fronthöjd                                 | 100 mm  |
| Lådor fronthöjd                                 | 100 mm  |
| Lådor fronthöjd                                 | 100 mm  |
| Lådor fronthöjd                                 | 150 mm  |
| Lådor fronthöjd                                 | 250 mm  |
| Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor | nej     |
| lådornas effektiva bredd                        | 650 mm  |
| lådornas effektiva djup                         | 600 mm  |

|  |  |
|--|--|
| Underbyggnad under höjdbar arbetsplats | nej  |
| Antal utdragshyllor                    | 0  |
| Materialtjocklek                       | 1,2 mm   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla           | 200 kg   |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)      | 100 %  |
| Lådutdrag                              | Utdragsspärr   |
| Höjdställning i raster                 | 25 mm  |
| Cylinderlås                            | modulär låscylinder  |
| Färgval                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut                   | 26x24G   |
| Produktslag                            | Verktgsskåp  |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Låsplatta till GridLine Typ HU21                | 914227 HU21 |
| Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 150 mm     | 931165 150  |
| Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm      | 931165 75   |
| Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm     | 931165 100  |
| Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 250 mm     | 931165 250  |
| Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm | 931155 1000 |
| Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm       | 931163 50   |