

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/10****Beställningsdata**

Ordernummer	931115 1000/10
GTIN	4062406062927
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

höjd	1000 mm
------	---------

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådornas effektiva yta i G	26×24
effektiv höjd för lådor	900 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
ComfortClose	nej
vikt	183 kg
Djup	700 mm
Bredd	750 mm
effektiv höjd	900 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Antal lådor	10
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
Antal dörrar	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verkygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931165 75
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931165 100
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931155 1000