

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1250/13****Beställningsdata**

Ordernummer	931115 1250/13
GTIN	4062406062972
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	1150 mm
---------------	---------

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	700 mm
höjd	1250 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Bredd	750 mm
ComfortClose	nej
effektiv höjd för lådor	1150 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
Antal lådor	13
lådornas effektiva bredd	650 mm
Räfflad gumlimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
Antal dörrar	0
Lådornas effektiva yta i G	26×24
vikt	231 kg
Antal utdragshyllor	0

Underbyggnad under höjdbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktågsskåp

Tillbehör

Uttagslåda, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931165 75
Uttagslåda, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931165 100
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktågsskåpstomme för uttagslådor höjd 1250 mm	931155 1250