

bimos

## Snurrpall, konstläder, med glidknappar och fotring



### Beställningsdata

Ordernummer	965407
GTIN	4016849534657
Artikelklass	96B

### Beskrivning

#### Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sitsyta med tvättbar konstläderdyna i svart, med kantskydd runtom. Sits-Ø 400 mm. Fotkors-Ø 680 mm, fotringen inställbar i höjddled. Sits-Ø 400 mm.

#### Norm:

##### DIN 68877

lyftförmåga stol: 120 kg  
höjdställningsområde: 570 - 850 mm  
sits-Ø: 400 mm  
Fotkors-Ø: 680 mm  
färg sitsmaterial: svart

### Teknisk beskrivning

färg sitsmaterial	svart
Höjdställning utförande	Gasfjäder
Material sitsyta	Konstläder

Material fotkors	Plast
Fotkors-Ø	680 mm
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Norm	DIN 68877
sits-Ø	400 mm
Fotkors utförande	Glidknappar med fotring
Höjdställningstyp	Ringutlösning
Serie	Base-Tec
Utförande	hög sitshöjd
lyftförmåga stol	120 kg
höjdställningsområde	570 - 850 mm
Produktslag	Pall

---

## Tillbehör

Glidskena(1 sats = 5 st)	963188
--------------------------	--------