

bimos

Arbetsnurrstol, trä, med hjul



Beställningsdata

Ordernummer	965331
GTIN	4016849295411
Artikelklass	96B

Beskrivning

Utförande:

Sits och ryggstöd av flera limmade Multiplex-bokskikt, lackerade i naturfärg, tvättbara och oömma.

Sits (bredd × djup): 430×400 mm. Ryggstödshöjd: 340 mm.

Sits (bredd × djup): 430×400 mm. Ryggstödshöjd: 340 mm.

Norm:

DIN 68877

lyftförmåga stol: 120 kg

höjdställningsområde: 420 - 600 mm

sitsbredd: 430 mm

sitsdjup: 400 mm

ryggstöd höjd: 340 mm

Teknisk beskrivning

sitsbredd	430 mm
Fotkors utförande	Rullsats
sitsdjup	400 mm

ryggstöd höjd	340 mm
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Material sitsyta	Multiplex-bok
Fotkors-Ø	680 mm
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Material fotkors	Stål
Norm	DIN 68877
Inställning avsitsens lutning	nej
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Armstödsparat kan anpassas	nej
Serie	Base-Tec
Utförande	med hjul
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	420 - 600 mm
Produktslag	Arbetsstol

Tillbehör

Rullar (1 sats = 5 st)

963187