

bimos

Arbetsnurrstol, trä, med glidknappar och fotring**Beställningsdata**

Ordernummer	965332
GTIN	4016849295428
Artikelklass	96B

Beskrivning**Utförande:**

Sits och ryggstöd av flera limmade Multiplex-bokskikt, lackerade i naturfärg, tvättbara och oömma.

Sits (bredd × djup): 430×400 mm. Ryggstödshöjd: 340 mm.

Sits (bredd × djup): 430×400 mm. Ryggstödshöjd: 340 mm.

Norm:**DIN 68877**

lyftförmåga stol: 120 kg

höjdställningsområde: 570 - 840 mm

sitsbredd: 430 mm

sitsdjup: 400 mm

ryggstöd höjd: 340 mm

Teknisk beskrivning

Material fotkors	Stål
ryggstöd höjd	340 mm
Material sitsyta	Multiplex-bok

sitsbredd	430 mm
Fotkors-Ø	680 mm
sitsdjup	400 mm
Fotkors utförande	Glidknappar med fotring
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Norm	DIN 68877
Inställning avsitsens lutning	nej
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Armstödsparret kan anpassas	nej
Serie	Base-Tec
Utförande	hög sitshöjd
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	570 - 840 mm
Produktslag	Arbetsstol

Tillbehör

Glidskena (1 sats = 5 st)	963188
---------------------------	--------