

bimos

Sitt-/ståhjälp, polyuretanskumplast med hjul



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 965420 |
| GTIN | 4016849432878 |
| Artikelklass | 96B |

Beskrivning

Utförande:

Femfotkors (Ø 600 mm) av aluminium. Steglöst höjdställbar med **gastryckfjäder**. Sitsyta av SoftTouch polyuretanskumplast med vågprofil. **Mjuk sits med stöd**, vågprofilen möjliggör luftcirkulation (klimatkomfort). **Ergonomiskt ryggstöd** (höjd 190 mm) underlättar rätt sittställning. Polyuretanskumplast, mjukt, bekvämt och tvättbart.

Användningsdata:

En perfekt kompromiss mellan stående och sittande ställning. För sittande eller stående arbetsplatser eller en kombination av båda.

Arbetspall i version med hjul för hårda golv.

Norm:

DIN 68877

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-------------------------------------------------|
| sitsbredd | 340 mm |
| Rullar utförande | lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| med ryggstöd | ja |
| Norm | DIN 68877 |
| Fotkors-Ø | 580 mm |
| Material fotkors | Aluminium polerat |
| lyftförmåga | 120 kg |
| färg sitsmaterial | svart |
| Stativ utförande | fotkors med fem armar |
| Höjdinställning utförande | Gasfjäder |
| Material sitsyta | PU-skum |
| sitsdjup | 300 mm |
| Fotkors utförande | Rullrats |
| ryggstöd höjd | 190 mm |
| Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning |
| lyftförmåga stol | 120 kg |
| höjdinställningsområde | 450 - 650 mm |
| Produktslag | Ståhjälp |

Tillbehör

| | |
|-----------------------|--------|
| Rullar(1 sats = 5 st) | 963187 |
|-----------------------|--------|