

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:  
1500/9****Beställningsdata**

Ordernummer	930705 1500/9
GTIN	4062406065621
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 100; 100; 100; 100; 150; 150; 200; 250; 250

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Antal lådor	9
Antal dörrar	0

effektiv höjd	1400 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Djup	600 mm
effektiv höjd för lådor	1400 mm
vikt	224 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	1500 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
Bredd	1000 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×20
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	36
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x20G
Produktslag	Verktgsskåp

---

## Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930743 150
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1500 mm	930735 1500
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930743 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	930743 200
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 250 mm	930743 250