

## Ståhjälp, ställbar höjd mekanisk



### Beställningsdata

Ordernummer	965630
GTIN	2050001780317
Artikelklass	96B

### Beskrivning

#### Utförande:

Stativ av stålrör med halksäkra oljebeständiga glidknappar. Sitshöjden kan ställas in med låsspak.

**Sits av polyuretanskum.** Sitsytan har inställbar lutning och kan svängas ut åt båda sidor med automatisk återställning.

**Mekanisk höjdställning** av sitsytan.

#### Norm:

**DIN 68877**

#### Lackering:

Ljusgrå RAL 7035.

lyftförmåga stol: 120 kg

höjdställningsområde: 600 - 850 mm

sitsbredd: 320 mm

sitsdjup: 220 mm

färg sitsmaterial: svart

### Teknisk beskrivning

Norm	DIN 68877
sitsdjup	220 mm

Stativ utförande	Fotstativ
Material sitsyta	PU-skum
Material fotkors	Stål
sitsbredd	320 mm
Höjdinställning utförande	mekanisk
färg sitsmaterial	svart
Inställning avsitsens lutning	ja
lyftförmåga stol	120 kg
stödyta bredd	534 mm
stödyta djup	425 mm
höjdinställningsområde	600 - 850 mm
Produktslag	Ståhjälp

---

## Tillbehör

Sittdyna för ståhjälp Typ S	963901 S
-----------------------------	----------