

Garant GRIDLINE

Skåp för tung last med med fönsterförsedd dörr, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942303 2000
GTIN	4062406071790
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×28G.

Förstärkta sidoväggar för fastsättning av hyllor i **förstärkt utförande för 200 kg** i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
Djup	700 mm
djup i G	28

antal hyllor	5
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	200 kg
effektiv höjd	1845 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	upptill
höjd	2000 mm
vikt	143 kg
Bredd	750 mm
bredd i G	30
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Skåp för tung belastning

Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hyllplan för tung last för skåp-/sektionsbredd i G 30	942610 30
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 2000 mm	940510 2000
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåphöjd 2000 mm	940501 2000