

Garant GRIDLINE

Shadowboard-skåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 2000/SBmm**Beställningsdata**

Ordernummer	944163 2000/SB
GTIN	4062406073497
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Shadowboardskåp med utrustning i 40×20G.

Fäste för hyllplan i 25 mm raster. Låsbart med 2K-Haptoprene® skjuthandtag med stiftcylinderlås. 5 förzinkade hyllplan med lackerade styrskenor ingår.

Passar till:

Shadowboards nr 928220 storlek 115, 176, 250. På styrskenorna kan en stopplack böjas för att passa olika Shadowboard-djup.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda.**

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

antal hyllor	5
höjd	2000 mm

djup i G	20
vikt	105 kg
bredd i G	40
Djup	500 mm
effektiv höjd	1845 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Bredd	1000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	hyllskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Extra hyllplan för Shadowboard-skåp för skåpbredd i G 40	944195 40