

**HOLEX****Sats med inv. skärhållare stål utan IK, Höger, Typ: SET07****Beställningsdata**

Ordernummer	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Utförande:**

Utan invändig kylning.

**leveransinnehåll:**

I plastlåda.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DC..0702..
ISO-kod hållare	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Skrivsats förvändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	12 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	15,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	18 mm
Spännhöjd $L_2$	9 mm

Spännhöjd L <sub>2</sub>	11 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	15 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	6,5 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	9 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	11 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	22,5 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	27,5 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	40,5 mm
totallängd L	100 mm
totallängd L	125 mm
totallängd L	150 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	10 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Produktslag	Borrstång