

**KOMET® vändskär, BK8425, Beteckning: 14-6603****Beställningsdata**

Ordernummer	216770 14-6603
GTIN	4047109180086
Artikelklass	24T

**Beskrivning****Utförande:**

Med spår runt om. Med ökad släppningsvinkel för förbättrad släppning. Släppningsvinkel 15°.

**Passar till:**

Försänkare nr 216600 och 216620.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	TOHX 090204 EN
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	1
Sort	BK8425
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	100 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	150 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		