

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga cylindrisk form, HSK-A 63, G nga M x L ngd L1: M12X25****Best llningsdata**

Ordernummer	307042 M12X25
GTIN	4045197706959
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Cylindriskt utf rande.

Med Balluff/RFID-chip-h l.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

F rl ngning nr 301358, reducering nr 301359, kylv tsker r nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

F sten av massiv h rdmetall resp. f rl ngningar f r inskrivningsfr sar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

Teknisk beskrivning

utkragningl�ngd A-m�tt	51 mm
L ₂	5 mm
Effektiv l�ngd L ₁	25 mm
g�ngaM	M12x25
� D ₂	21 mm
H�ldiameter D ₁	12,5 mm
f�ste	HSK-A 63

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga