



Midjejacka Highline, skiffergrå / svart, Konfektionsstorlek DE: 28



Beställningsdata

Ordernummer	091312 28
GTIN	4030913067933
Artikelklass	06I

Beskrivning

Utförande:

Fräsch och modern trefärgad kollektion **Highline** av en högklassig tygkvalitet som inte kliar eller krymper. Kontrastfärg av mycket slitstarkt canvastyg. Slitstark tack vare tredubbel söm på alla belastade ställen. Många praktiska detaljer, t.ex. mobil- och måttstocks fickor samt justerbart midjemått.

Midjejacka med töjningsveck i ryggen och resår i midjan för optimal komfort.

- **Två bröstfickor med lock och kardborrlås.**
- **Täckt blixtlås fram.**
- **Mobilficka på vänster ärm.**
- **Två utanpåliggande sidofickor.**
- **Justerbar manschett med kardborrlås.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Närmare information om storlekar och färger hittar du under QR-koden.

Jacka i färgkombination **kornblått / marin** under nr 091311.

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Teknisk beskrivning

Midjeband	resår i midjan
Antal sidofickor	2
Konfektionsstorlek DE	28
Storlek FR	54C
Placering mobilficka	på den vänstra ärmen
Sidofickor	monterad
dold låslist	ja
Antal bröstfickor med lock och kardborrlås	2
Knäppe för jacka	Blixtlås
Töjningsveck i ryggen	ja
Ärmslut	justerbar manschett med kardborrlås
Storlek IT	54C
Serie	Highline
Specialtjänst	Textilberedning
Storlek ES	54C
Kön	Herr
Tygsammansättning	65 % polyester
Tygsammansättning	35% bomull
Materialvikt / vävtäthet	285 g/m ²
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Kläder standard	UV-standard 801
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Blekning	får inte blekas
Kemisk rengöring	Rengöring med perkloreten
Torkning	torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar	varm, upp till 200 °C
Färg	skiffergrå / svart

Produktlag

Arbetsjacka