

Garant**ER-hylschuckar, PSC-40 kort, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	308513 25
GTIN	4045197703200
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300, kylvätskerör nr 309885 och hylsnyckel nr 309893.

Kylvätskerör och hylsnyckel nr 309885 och 309893.

Teknisk beskrivning

För ER-spännhylsor	25
utkragningenslängd A-mått	55 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	25
spännvidd	1 - 16 mm
Utvändig-Ø D	42 mm

fäste	PSC-40 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Invändig	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spänntångsats 7 delar, 4 – 16 mm med tätning	309022
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308959 11
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308962 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308960 9
	308962 13

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 13 mm

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm

309430 3,5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm

308941 13

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm

308962 3

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm

308960 4

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

308959 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm

308941 11

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm

308960 13

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 13 mm

308959 13

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm

309430 9

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm

308959 5

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm

309430 8

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

308959 7

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

308946 7

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm

308941 14

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm

308959 14

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm

308941 8

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25

309680 25

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm

308946 11

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm

308941 2

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm

308960 12

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

308959 8

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm

308962 4

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm

308962 11

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 13 mm

308946 13

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308962 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm med tätning	309244
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm med tätning och munstycken	309245
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308959 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308959 4

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308962 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm	309021
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308960 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
HiRunER chucknyckel för momentnyckel Typ 25	309749 25
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16