

**Garant****Montagepall, verkstadspall med överdrag av konstläder****Beställningsdata**

Ordernummer	965655
GTIN	4045197703019
Artikelklass	91V

**Beskrivning****Utförande:**

Lätt och stabil montagepall med stora hjul Ø 100 mm (4 svängbara hjul, varav 2 med broms). Med väggar av perforerad plåt på sidan för infästning av tillbehör till perforerade väggar från grupp 95 och öppna förvaringslådor från grupp 96.

Med praktiskt förvaringsfack med måtten 352×395 mm (B×D). Hårskuminsatser passar bäst i storlek 6 × 10G (2 delar).

Sittytan klädd med konstläder.

**Lackering:**

Silver **pulverbelagd**.

Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9 mm

höjd: 480 mm

Bredd: 450 mm

Djup: 435 mm

sitsbredd: 450 mm

sitsdjup: 500 mm

lyftförmåga: 150 kg

**Teknisk beskrivning**

höjd	480 mm
sitsdjup	500 mm
med ryggstöd	nej
Avläggsfack effektiv djup	352 mm
Ø hjul	100 mm
antal svängbara hjul med broms	2
vikt	10,8 kg
Antal svängbara hjul utan broms	2
Material sitsyta	Konstläder
Djup	435 mm
Bredd	450 mm
lyftförmåga	150 kg
sitsbredd	450 mm
Avläggsfack effektiv bredd	395 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Produktslag	Montagepall