SCHUNK

螺母**T**型块，经过调质处理**,** 槽宽 **D: 21mm**

订购数据

订货号	313555 21
GTIN	2050001940537
产品分类	33T

描述

技术说明**:**
精密研磨和调质处理。
适合于**:**
所有通用型动力卡盘，厂商：Schunk、Forkardt、Röhm 和 SMW（采用尖头锯齿）。
适合于**:**
Forkardt：NH 250-315，NHF 250-315
Schunk：TH/THF 250-315，HSL 250-315
SMW：HFKS 250-315，HFK 250-315
供货范围**:**
包括圆头螺钉 DIN 912 – 12.9!
提示**:**
可提供标配之外的其它 T 形螺母。

技术说明

高度 H	27 mm
最大拧紧扭矩	150 Nm

槽宽 D	21 mm
螺纹 G	M16
台阶高度 h	11.5 mm
产品类别	槽块