



铣刀磨头套装 5 件套, **STEEL** 刃型 – 粗, 硬质合金



订购数据

订货号	547105
GTIN	4007220004357
产品分类	55F

描述

技术说明:

PFERD 打磨棒是在最先进的 CNC 机床上采用高品质的硬质合金加工而成, 韧性良好, 切刃边沿稳定性一流。如果头部直径大约柄部直径的话, 那么, 柄部将采用钢材质; 否则, 柄部同样也采用硬质合金。

创新的刃型, 可以确保极高的切削效率, 同时还能实现低噪音运行及良好的导向。凭借理想的切屑 (不会形成尖锐的切屑) 能够获得出色的表面质量。柄部直径 $\varnothing 6 \text{ mm}$ 。

套装, 带精选常见规格的打磨头。柄部直径 mm。

应用:

刃型 **STEEL**, 特别适合加工钢和铸钢。

不仅适合手动操作, 也适合在工业领域中的自动机械操作, 几乎可以加工任何材料。用于去毛刺, 倒棱, 清除飞边, 焊缝和表面处理。

供货范围:

各 1 件, 编号 547100 规格尺寸 A1225; C1225; D1210; G1225; F1225。

柄直径: 6 mm

技术说明

齿形精度	粗
刃型缩写	钢

刀具材料	硬质合金
柄直径	6 mm
打磨头数量	5