

**Koken**

冲击套装，13 件套，六角，3/4 英寸



## 订购数据

订货号	652020
GTIN	4991644506798
产品分类	63R

## 描述

### 技术说明:

坚固强劲的结构，特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带有对螺栓和螺母起保护作用的平面驱动型面。

出于安全考虑，必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。

紧凑的冲击套装，用于各类螺纹接合作业。配套提供坚固的金属盒。

### 标准:

**DIN 3129**

### 材料:

铬钼钢制成，表面发兰处理。

### 内容:

各 1 个六角套筒扳手，编号 652010: 规格尺寸 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 33; 36; 38; 41

方形驱动插口: 3/4 inch

## 技术说明

方形驱动插口	3/4 inch
驱动型式	六角套筒扳手
产品类别	套筒扳手插件

## 配件

用于批头的连接销, 3/4 英寸	652900
用于批头的橡胶环, 3/4 英寸	652800