



硬质合金测针测针长度 **16.5 mm**, 测量球径: **2 mm**



订购数据

订货号	436326 2
GTIN	7630041119039
产品分类	45A

描述

适合于：
TESA 杠杆式测量设备，接口螺纹 **M1.7**。
适合于：
436277

技术说明

测量滚珠直径	2 mm
连接螺纹	M1.7
产品类别	测量探头