



感应加热装置



订购数据

订货号	883965
GTIN	2050001919236
产品分类	86H

描述

技术说明:

中等规格的 simatherm® 感应加热装置可用于加热轴承以及其它环状金属件，内径最大 400 mm。通过定时和温度自动调节功能可以将轴承加热到制造商所规定的 110 °C，以及加热其它环状金属件。特别紧凑的结构，连 3 个磁轭一起，整个重量只有 35 kg。

应用:

快速且有针对性地加热滚动轴承，齿轮，轴衬等，以便可靠地安装到转轴，拴塞上去。

供货范围:

加热装置，3 个叉子，温度探头和耐热手套。

电压: 230 V

功率: 3.7 kW

工件内径，最小: 20 mm

工件外径，最大: 400 mm

最大工件重量: 80 kg

温度调节区间: 20 - 250 °C

技术说明

工件内径，最小	20 mm
温度调节区间	20 - 250 °C

功率	3.7 kW
电压	230 V
工件外径, 最大	400 mm
最大工件重量	80 kg
长度	420 mm
宽度	280 mm
高度	345 mm
供电	电源驱动
产品类别	感应加热器