KYOCERA

PNEA 1106XN TN-T01020 陶瓷, KS6050, 型号: GG

订购数据

订货号	223332 GG
GTIN	4960664742653
产品分类	25G

描述

技术说明:
10 刃五角转位刀片可提供经济稳定的切削加工。
提示:
应用参考值适用于 ae = 0.3×D。

技术说明

每颗刀齿的进给 f_z	0.1 mm
型号	GG
更换次数/切刃数量	10
ISO 代码，转位刀片	PNEA 1106XN TN-T01020
类型	KS6050
刀具材料	陶瓷
平面切削刃	1.5 mm
产品类别	转位刀片，用于铣削

用户数据

	适合	V_c	ISO 编码
灰铸铁（球墨铸铁）	适用	750 m/min	K
干	适用		
空气	适用		