



压接钳，用于芯端套管, 导线横截面: **16 mm<sup>2</sup>**



## 订购数据

订货号	729451 16
GTIN	4049002144448
产品分类	73T

## 描述

### 技术说明:

钢质嵌体，曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力，归功于内置的强制锁止机构。  
钳体镀铬，钳爪经磨光处理。

总长度: 180 mm

导线横截面: 0.08 - 16 mm<sup>2</sup>

## 技术说明

导线横截面	0.08 - 16 mm <sup>2</sup>
总长度	180 mm
表面	镀铬
产品类别	数显压接钳Rennsteig