

**Garant**
**XOMU094812ZZER, HB4430, 型号: TI**


### 订购数据

订货号	213032 TI
GTIN	4062406266592
产品分类	21A

### 描述

#### 技术说明:

凭借双面 3 刃可转位刀片 (2×3 个切削刃) 实现创新可转位刀片设计。高效切削材料确保极高的经济效益。

#### 提示:

应用参考值, 针对  $a_e = 0.5...1 \times D / a_{p,max}$

编程半径, 针对  $a_{p,max}: 2 \text{ mm}$

每颗刀齿的进给  $f_z: 0.6 \text{ mm}$

### 技术说明

型号	TI
角半径	1.2 mm
每颗刀齿的进给 $f_z$	0.6 mm
ISO 代码, 转位刀片	XDMT090416ZDSR
类型	HB4430
刀具材料	HM
建议的切割深度 $a_{p,max}$	0.8 mm

最大切割深度 $a_{p\ max}$	1.5 mm
编程半径, 针对 $a_{p\ max}$	2 mm
更换次数/切刃数量	3
涂层	PVD
产品类别	转位刀片, 用于铣削