



可调式镗杆



订购数据

订货号	237640
GTIN	4045197581488
产品分类	29W

描述

技术说明：
柄部直径 16 mm。带内冷。
L = 最大精镗长度。
直径范围: 29.75 - 48.1 mm

技术说明

配套适用的转位刀片	CC..0602..
长度 L	85 mm
长度 1	115 mm
直径范围	29.75 - 48.1 mm
产品类别	主轴刀具

配件

带精镗头的数字精镗套装 直径 9.75 – 88.1 mm 接口 SK40	237567 SK40
带精镗头的数字精镗套装 直径 9.75 – 88.1 mm 接口 HSK63	237567 HSK63
精镗套装 Ø 9.75 – 88.1 mm 接口 BT40	237586 BT40
精镗套装 Ø 9.75 – 88.1 mm 接口 HSK63	237586 HSK63
带精镗头的数字精镗套装 直径 9.75 – 88.1 mm 接口 BT40	237567 BT40
精镗套装 Ø 9.75 – 88.1 mm 接口 SK40	237586 SK40
精镗套装 Ø 9.75–164 mm 接口 HSK63	237541 HSK63
精镗套装 Ø 9.75–101.1 mm 接口 ER40	237512 ER40
精镗套装 Ø 9.75 – 88.1 mm 接口 HW63	237586 HW63
精镗套装 Ø 9.75–164 mm 接口 SK40	237541 SK40
精镗套装 Ø 9.75–101.1 mm 接口 HW63	237512 HW63
精镗套装 Ø 9.75–164 mm 接口 HW63	237541 HW63
带精镗头的数字精镗套装 直径 9.75 – 88.1 mm 接口 HW63	237567 HW63
精镗套装 Ø 9.75–164 mm 接口 BT40	237541 BT40
精镗套装 Ø 9.75–101.1 mm 接口 HW63	237515 HW63