



可调式镗杆



订购数据

| | |
|------|---------------|
| 订货号 | 237642 |
| GTIN | 4045197581495 |
| 产品分类 | 29W |

描述

技术说明:
柄部直径 16 mm。带内冷。
L = 最大精镗长度。
直径范围: 47.75 - 88.1 mm

技术说明

| | |
|-----------|-----------------|
| 配套适用的转位刀片 | CC..0602.. |
| 长度 L | 85 mm |
| 长度 1 | 115 mm |
| 直径范围 | 47.75 - 88.1 mm |
| 产品类别 | 主轴刀具 |

配件

| | |
|--|--------------|
| 精镗套装 Ø 9.75–164 mm 接口 HSK63 | 237541 HSK63 |
| 精镗套装 Ø 9.75–101.1 mm 接口 ER40 | 237512 ER40 |
| 精镗套装 Ø 9.75 – 88.1 mm 接口 BT40 | 237586 BT40 |
| 精镗套装 Ø 9.75 – 88.1 mm 接口 HSK63 | 237586 HSK63 |
| 精镗套装 Ø 9.75 – 88.1 mm 接口 HW63 | 237586 HW63 |
| 精镗套装 Ø 9.75–101.1 mm 接口 HW63 | 237515 HW63 |
| 精镗套装 Ø 9.75–101.1 mm 接口 HW63 | 237512 HW63 |
| 精镗套装 Ø 9.75–164 mm 接口 HW63 | 237541 HW63 |
| 精镗套装 Ø 9.75–164 mm 接口 BT40 | 237541 BT40 |
| 带精镗头的数字精镗套装 直径 9.75 – 88.1 mm 接口 HSK63 | 237567 HSK63 |
| 带精镗头的数字精镗套装 直径 9.75 – 88.1 mm 接口 HW63 | 237567 HW63 |
| 带精镗头的数字精镗套装 直径 9.75 – 88.1 mm 接口 BT40 | 237567 BT40 |
| 带精镗头的数字精镗套装 直径 9.75 – 88.1 mm 接口 SK40 | 237567 SK40 |
| 精镗套装 Ø 9.75 – 88.1 mm 接口 SK40 | 237586 SK40 |
| 精镗套装 Ø 9.75–164 mm 接口 SK40 | 237541 SK40 |