

Garant

钻削用转位刀片 **SOGX 050204**,适用于转位刀片实心钻头,**HB6640**



订购数据

订货号	234036 INOX
GTIN	4045197697660
产品分类	21E

描述

适合于：
GARANT Power Drill 编号 234000 – 234025。

建议：
使用编号 234015 和编号 234025 的刀杆进行定心钻时，将进给率降低到 70%。

技术说明

型号	INOX
系列	Power Drill
更换次数/切刃数量	4
ISO 代码, 转位刀片	SOGX 050204
类型	HB6640
刀具材料	HM
进给量 f	0.05 - 0.1 mm/rev
产品类别	钻孔用转位刀片

用户数据

	适合	V_c	ISO 编码
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm ²	适用	180 m/min	M
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm ²	适用	160 m/min	M
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm ²	有条件适用	75 m/min	S
湿, 最大	适用		