

A technical drawing background on the left side of the page, featuring various geometric shapes, circles, and lines, with labels such as 'B2', 'a', 'b', 'c', 'd', 'C/d', and 'BB'.

Garant

SCANNER SETTING BENCH SB1

439930 1950GHD

de

en

1. Allgemeine Hinweise



Bedienungsanleitung lesen, beachten, für späteres Nachschlagen aufbewahren und jederzeit verfügbar halten.

2. Erstinbetriebnahme



Standardprodukteinstellung

USB seriell



Vor Erstverwendung Honeywell-Scanner (Art.-Nr. 439930 1950GHD) in Kombination mit Setting Bench SB1 einmalig einrichten.

1. Scanner über USB-Anschluss mit Setting Bench verbinden.
2. Barcode „Standardprodukteinstellungen“ einscannen.
 - » Scanner wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
3. Barcode „USB seriell“ einscannen.
 - » Scanner-Einstellungen werden an Setting Bench übergeben.
4. In Menü Systemeinstellungen wechseln.
5. „Drucken & Scannen“ auswählen.
6. „Scanner zurücksetzen“ auswählen und Anweisungen auf Bildschirm folgen.

1. General instructions




Read the instructions for use, follow them and keep them available for later reference.

2. Initial commissioning



Standard product settings

Serial USB

 Before first use, set up Honeywell scanner (art. no. 439930 1950GHD) once in combination with Setting Bench SB1.

1. Connect scanner with Setting Bench via USB connection.
2. Scan in "Standard product settings" barcode.
 - » Scanner will be reset to factory settings.
3. Scan in "Serial USB" barcode.
 - » Scanner settings are transmitted to the Setting Bench.
4. Switch to the system settings menu.
5. Select "Print & Scan".
6. Select "Reset scanner" and follow the instructions on the screen.



Garant