



## ER-Mini-Spannzangenhalter zylindrisch, für ER-Spannzangen-Größe: 8



### Bestelldaten

Bestellnummer	300684 8
GTIN	4045197700810
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zylindrische Halter inklusive ER-Mutter.  
Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

#### Verwendung:

Zur Spannfutterverlängerung in Flächenspann- bzw. Spannzangenfuttern.

#### Sonderzubehör:

Spannschlüssel Nr. 309740 und Nr.309745.  
ER-Spannzangen Nr. 308878 – 309434, Ersatz-ER-Mutter Nr. 309580; 309650.

#### Hinweis:

Nicht geeignet für Schrumpfvorgänge. Keine Längeneinstellung möglich.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	12 mm
für ER-Spannzangen	8 mm
Schaftlänge L <sub>1</sub>	70 mm
Spannbereich	1 - 5 mm
L <sub>2</sub>	15,6 mm
Außen-Ø D	12 mm
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

## Zubehör

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309000 20
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308930 11
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309430 9
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308986 7
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308986 6
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308921 10
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309448 12
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308946 5
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309377 3
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308921 6
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309414 6
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309002 15
ER-Spannmutterfür Dichtscheiben für ER 25	309615 25
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-SpannmutterHigh Speed für ER 40	309610 40
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309040 25
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309376 16
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309448 4,5

ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309371 5
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 19 mm	309002 19
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309372 4
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309448 6
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309406 4
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309369 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309368 3
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309404 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308911 5
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309378 18
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm	308990 16
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309001 7
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309373 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309000 18
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308990 7
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308946 9
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308962 9
ER-Spannzangen-Satz 12-teilig 2–13 mm	309016
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309409 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	308990 13
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309373 4
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308962 5

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309414 8
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308946 8
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308922 4
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309445 6
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309416 11
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308911 8
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309413 7
ER-Spannzangen-Satz 7-teilig 1–7 mm	309155
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309411 6
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309373 15
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309379 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 26 mm	308990 26
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309402 9
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308960 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309000 12
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309001 6
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309411 11
	309448 9

ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 9 mm

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 13 mm 308959 13

ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 4 mm 309445 4

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4 mm 309002 4

ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm 309371 9

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 18 mm 309414 18

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm 309404 4,5

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm 308941 16

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm 308920 10

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm 308918 1

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 13 mm 308986 13

ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 16 mm 309379 16

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 6 mm 309430 6

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm 308946 6

ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm 309369 6

ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 13 mm 309373 13

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 17 mm 308981 17

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm 309403 9

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 12 mm 309002 12

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm 308981 15

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm 308960 4

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm 308916 12

ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2–16 mm 309240

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 18 mm 309001 18

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308920 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 24 mm	308990 24
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309379 5
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309411 16
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309419 6
ER-Spannmutter für ER 25	309580 25
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309373 8
ER-SpannmutterHigh Speed für ER 25	309610 25
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308960 5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309379 20
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309370 9
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308986 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308881 4
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309409 7
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	308986 16
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309000 11
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 21 mm	309040 21
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309414 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309000 5
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1,5 mm	308878 1,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308901 2
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 19 mm	309001 19
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308930 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308990 8
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309001 11

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 18 mm	308981 18
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309374 3
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309416 12
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308921 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308960 11
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309416 16
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309369 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308930 4
ER-Spannzangen-Satz 18-teilig 3–20 mmmit Abdichtung und Spritzdüsen	309285
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308918 6
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 19 mm	309376 19
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309377 15
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308960 9
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308882 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm	308920 1
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309419 14
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309404 7
ER-Spannzangen-Satz 8-teilig, 4–16, 20 mmmit Abdichtung	309026
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309040 9
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308916 11
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309414 14
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309411 7
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308962 10

ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 22 mm	309379 22
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309432 12
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308946 14
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308911 10
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	308959 16
ER-Spannzangen-Satz 23-teilig 4–26 mm	309028
ER-Spannzangen-Satz 18-teilig 3–20 mmmit Abdichtung	309284
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309379 11
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 25 mm	308990 25
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308946 12
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309375 14
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309432 9
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309418 12
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309001 13
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308981 5
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309377 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308960 2
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309416 20
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309373 3
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309377 11
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 19 mm	309377 19
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308922 9



ER-Spannzangen-Satz HP mit Abdichtung (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309373 6
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309402 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308990 11
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309406 7
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308921 4
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309002 18
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308930 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308901 5
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308959 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308878 4
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308922 5
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309413 9
ER-Gleitlagerspannmutter für ER 40	309612 40
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308986 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309002 16
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309448 10
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308916 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 24 mm	309040 24
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 25 mm	308992 25
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308946 7

ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309371 7
ER-Spannmutter für ER 32	309580 32
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309374 16
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308962 6
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309377 9
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308882 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308920 5
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309406 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308930 3
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309002 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308960 6
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309416 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308941 11
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309000 9
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309418 20
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 22 mm	309419 22
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309432 6
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309374 10
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309402 8
	309414 10

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309377 10
ER-Spannmutterfür Dichtscheiben für ER 32	309615 32
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309377 13
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309445 2
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309409 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-Spannmutter für ER 40	309580 40
ER-Spannmutterfür HiRunER-Spannzangenfutter für ER 16	309617 16
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309378 10
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309448 4
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309001 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309368 2
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309411 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308918 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308959 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 21 mm	308990 21
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309376 15
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308881 5
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309419 20
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309376 9
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309374 11

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308930 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 17 mm	309000 17
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308901 4
ER-Spannzangen-Satz 13-teilig 1–7 mm	309010
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309373 12
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309418 10
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309379 12
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308960 10
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309419 16
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309416 14
ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1–10 mm	309160
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309447 7
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 17 mm	309002 17
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309371 10
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309379 9
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309416 18
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308922 3
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309378 8
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308959 9
	309448 11

ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren  
und Reiben Nenn-Spann-Ø d 11 mm

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-  
Spann-Ø d 3 mm

308962 3

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm

308878 4,5

ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 8 mm

309376 8

ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16  
mm

309377 16

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm

309040 15

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm

308881 6

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm

308901 10

ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 10 mm

309376 10

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 17 mm

308986 17

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 15 mm

308986 15

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-  
Spann-Ø d 8 mm

309403 8

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm

309001 16

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm

308921 5

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit  
Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm

309430 4,5

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm

308959 12

ER-Mini-Spannmutter für ER 20

309650 20

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm

308916 6

ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren  
und Reiben Nenn-Spann-Ø d 4 mm

309447 4

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-  
Spann-Ø d 13 mm

308962 13

ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-  
Spann-Ø d 14 mm

309378 14

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm

308930 10

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 19 mm

308990 19

ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 5 mm

309373 5

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309418 14
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308916 5
ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1–10 mmmit Abdichtung und Spritzdüsen	309165
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308911 3
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308962 11
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308992 6
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309406 9
ER-Spannzangen-Satz 18-teilig 3–20 mm	309280
ER-Spannzangen-Satz 7-teilig, 4 – 16 mmmit Abdichtung	309022
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309374 7
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308962 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309000 8
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 13 mm	308946 13
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309371 4
ER-SpannmutterHigh Speed für ER 16	309610 16
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309001 3
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 18 mm	308992 18
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309416 8
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309419 11
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-Gleitlagerspannmutter für ER 32	309612 32
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309000 3
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308916 3
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 20 mm	308986 20

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308918 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308941 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308981 7
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309447 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 17 mm	308990 17
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309419 7
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309368 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 26 mm	309379 26
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309040 5
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309376 14
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309001 10
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309374 6
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 20 mm	308992 20
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308959 11
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 22 mm	309040 22
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309430 8
ER-Spannzangen-Satz HPmit Abdichtung (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309001 20
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 19 mm	308986 19
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309416 10

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309409 16
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309419 10
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308906 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	308941 13
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308990 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309040 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309000 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308918 3
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309371 8
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308986 12
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308916 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309040 18
ER-SpannmutterHigh Speed für ER 32	309610 32
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308916 9
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309365 5
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309416 9
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308911 6
ER-Spannzangen-Satz 9-teilig 1–5 mm	309008
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309368 7
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309000 15
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308990 12
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309418 6



ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309376 4
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309381 12
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309378 4
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309447 9
ER-Spannmutterfür HiRunER-Spannzangenfutter für ER 40	309617 40
ER-Gleitlagerspannmutter für ER 25	309612 25
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309378 12
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308882 3
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309448 7
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308922 7
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309418 9
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308911 11
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309378 20
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 18 mm	308990 18
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308881 7
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309377 8
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308906 5
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309447 6
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309379 15
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309379 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 19 mm	308981 19
ER-Spannzangen-Satz 7-teilig, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmmit Abdichtung	309018

ER-Mini-Spannmutter für ER 16	309650 16
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308901 6
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308922 10
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308962 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309000 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308990 10
ER-Spannmutterfür Dichtscheiben für ER 16	309615 16
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309413 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308918 5
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309377 20
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309369 5
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309374 12
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309403 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308981 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308981 10
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308946 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309365 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308941 14
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309419 12
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309409 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308920 7
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308992 12
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308986 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm	308901 1

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308959 10
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309370 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308941 3
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309447 3
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309376 13
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308986 8
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309448 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 23 mm	309040 23
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308941 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 20 mm	308981 20
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309040 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308981 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309376 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309040 11
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308881 2
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 23 mm	309379 23
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308920 4
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309374 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308911 12
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308941 9
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309377 18
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309377 5
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309409 11
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309365 1
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309370 2
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308986 11
	309414 9

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309411 9
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309374 9
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308941 8
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309376 3
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309403 7
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309414 16
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308922 6
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309373 2
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308920 8
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309376 2
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308946 3
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308906 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309373 11
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309000 13
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309418 11
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309419 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm	308941 15
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309373 10
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309376 6
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309413 12
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308921 9

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308986 14
ER-Spannzangen-Satz 18-teilig 3–20 mm	309024
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309425 6
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-Mini-Spannmutter für ER 8	309650 8
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309371 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308918 2
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309040 12
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 15 mm	308946 15
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308946 11
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309414 11
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309000 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308990 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309040 14
ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2–16 mmmit Abdichtung	309244
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309001 14
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309449 10
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309414 12
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309379 18
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308992 8
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309373 9
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308921 8
ER-Spannzangen-Satz HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 19 mm	309040 19
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308930 5
	309375 4

ER-Spannzange HP mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4 mm

ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 17 mm	309376 17
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309379 7
ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308986 9
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309445 3
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309445 5
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309418 18
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-Spannzange HP mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309374 13
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-Gleitlagerspannmutter für ER 16	309612 16
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309419 9
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308941 10
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309373 16
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309040 13
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2,5 mm	308878 2,5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309368 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308981 8
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309419 25
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309416 7
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309419 18
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308911 9
	308922 8

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm 308906 7

ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm 309375 6

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 10 mm 309002 10

ER-Spannmutterfür Dichtscheiben für ER 40 309615 40

ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 12 mm 309375 12

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm 308941 5

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 13 mm 309002 13

ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm 309377 6

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm 308981 9

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 11 mm 309413 11

ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 5 mm 309448 5

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm 309409 9

ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 7 mm 309370 7

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm 308959 8

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm 308959 5

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm 308959 3

ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 10 mm 309447 10

ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 6 mm 309368 6

ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 15 mm 309374 15

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 9 mm 309002 9

309413 10

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 10 mm

ER-Mini-Spannmutter für ER 25	309650 25
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 22 mm	308992 22
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309379 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308878 2
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309402 6
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309002 5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309376 18
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 19 mm	309379 19
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	308992 16
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm	308878 1
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308946 10
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309402 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm	308960 16
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308992 10
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309432 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308981 12
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309368 1
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308901 9
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309375 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309000 6
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308992 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308881 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308941 12
ER-Spannzangen-Satz HPmit Abdichtung (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397



ER-Spannzangen-Satz 23-teilig 4–26 mm	309320
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309377 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309000 16
ER-Spannmutterfür HiRunER-Spannzangenfutter für ER 32	309617 32
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309377 12
ER-Spannmutterfür HiRunER-Spannzangenfutter für ER 25	309617 25
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 15 mm	308959 15
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308920 3
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309001 15
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309409 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308930 2
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309418 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308941 2
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309447 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309040 8
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308882 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308930 9
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309365 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309370 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308901 7
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 21 mm	309379 21
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309365 2
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309370 1

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 17 mm	309040 17
ER-Spannmutter für ER 20	309580 20
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 15 mm	308962 15
ER-Spannzangen-Satz 12-teilig 2–13 mm	309200
ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1–10 mmmit Abdichtung	309164
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309379 25
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309379 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm	308911 1
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308916 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309040 20
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309001 5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309376 7
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309379 4
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309430 7
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309406 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308878 3
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309406 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	308960 13
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309375 8
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309430 10
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308916 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309040 16
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308906 6
	309411 8

ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309001 8
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309002 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308911 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm	308990 15
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308920 9
ER-Spannzangen-Satz 6-teilig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmmit Abdichtung	309014
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309372 6
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 24 mm	309379 24
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 16 mm	308962 16
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	308911 13
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309370 4
ER-Spannzangen-Satz HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308911 4
ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1–10 mm	309012
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 23 mm	308990 23
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	308981 13
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 18 mm	308986 18
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309002 3
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309411 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	308930 13
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309000 10

ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309379 14
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309413 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308990 5
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309374 4
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309371 6
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309418 16
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 20 mm	308990 20
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm	308960 15
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309002 20
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309002 7
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308959 6
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309002 14
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308962 12
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308981 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308960 8
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309370 6
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309373 14
ER-Mini-Spannmutter für ER 11	309650 11
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309370 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308960 14
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 17 mm	309379 17
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308986 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 22 mm	308990 22
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309370 3

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308930 12
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309409 12
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 17 mm	309377 17
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308920 2
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308906 8
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309372 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308941 4
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309002 11
ER-Spannmutter für ER 16	309580 16
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309379 13
ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2–16 mmmit Abdichtung und Spritzdüsen	309245
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309001 9
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309413 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	308878 3,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm	308930 1
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308990 9
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309404 6
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309411 12
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308901 3
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	308946 16
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308962 7
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
	308962 8

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309418 8
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309403 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308901 8
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309432 11
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm	308881 1
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308990 4
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308921 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 26 mm	309040 26
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309378 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308911 2
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309448 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308981 11
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308906 9
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308906 10
ER-Spannzange für Gewindebohrermit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309414 20
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308878 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308981 3
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309001 12
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309374 8
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309376 12
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309376 20
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308959 4
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309374 14

ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309376 11
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309432 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308960 12
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309378 16
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309432 10
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 17 mm	309001 17
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm	308981 16
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309040 10
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309377 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 19 mm	309000 19
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308960 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309040 6