

**ER mini įvorių laikiklis cilindrinis, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300684 20
GTIN	4045197700841
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Cilindriniai laikikliai su ER veržle.
Kiauroji kiaurymė vidiniam aušinimui.

Paskirtis:

Weldon arba įspraustinių prailginimui.

Priedai pasirinktinai:

Veržliarakčiai Nr. 309740 ir Nr. 309745.
ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878 – 309434, atsarginės ER veržlės Nr. 309580, 309650.

Pastaba:

Netinka karštojo užspaudimo operacijoms.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Koto Ø d	20 mm
L ₂	29,5 mm
Koto ilgis L ₁	140 mm
skirta ER cangėms	20 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309000 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308990 14
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309373 2
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309414 14
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309373 13
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309376 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308986 20
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308916 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309448 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308986 6
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309409 11
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309371 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	309040 24
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309445 6

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309419 14
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309374 11
ER užveržimo veržlė Skirta ER 40	309580 40
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309377 20
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309402 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308959 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309001 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308930 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309000 6
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309372 6
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309375 4
ER cangių 8 dalių rinkinys, 4–16; 20 mmsu tarpine	309026
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309378 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309403 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309432 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	308878 4,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308986 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309040 19
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308959 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309418 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309379 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308981 16

ER užveržimo veržlė Skirta ER 32	309580 32
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309445 2
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309002 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309411 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309370 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309001 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309419 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309000 13
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 16	309610 16
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309432 11
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	309379 23
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309369 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309413 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309040 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308930 6
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 32	309610 32
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309448 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309370 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309370 1
ER cangių 23 dalių rinkinys, 4-26 mm	309320
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308992 8
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309377 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308990 12

ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mmsu tarpine	309244
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308990 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309001 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309002 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308911 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309379 16
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309403 9
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309448 11
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309379 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309379 19
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309416 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 16	309612 16
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309374 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309448 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308916 4
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309375 6

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309379 13
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309411 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309001 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309411 16
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309002 17
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309373 14
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309371 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308962 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308992 6
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309377 17
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308986 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	309040 26
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309381 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309373 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309040 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308878 1,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	308990 21
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309002 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309377 19

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309372 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309002 3
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309432 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309001 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308911 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309369 6
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine ir purkštukais	309165
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308992 18
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309419 25
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309447 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308911 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308916 7
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309374 14
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309414 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308986 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308992 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308911 2,5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309002 20
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309370 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ER cangių rinkinys HPsu tarpine (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309373 15
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mmsu tarpine ir purkštukais	309245
ER užveržimo veržlė su slystamuuju guoliu Skirta ER 25	309612 25
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309418 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309040 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309376 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308930 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309379 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309368 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308881 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308930 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308918 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308930 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309373 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	309379 24
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309403 4,5
	309414 16

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309379 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309376 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangių 9 dalių rinkinys, 1-5 mm	309008
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308959 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	308990 23
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308918 2
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308981 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308881 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308986 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309414 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309432 9
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309377 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine	309164
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309379 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309376 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309447 3
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309002 15
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309376 11
	309378 4

ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo
Ø d 4 mm

ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus
užveržimo Ø d 4,5 mm

309418 4,5

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309365 5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

309000 3

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 17 mm

309379 17

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308881 5

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui
Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm

309445 3,5

ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus
užveržimo Ø d 14 mm

309413 14

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309000 5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm

308918 1

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø
d 3 mm

308922 3

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui
Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309445 5

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø
d 5 mm

309002 5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309040 4

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6
mm

309409 6

ER užveržimo veržlėsandarinio žiedams Skirta ER 40

309615 40

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9
mm

309414 9

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7
mm

309402 7

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5
mm

309414 4,5

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

308992 20

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9
mm

309409 9

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309001 17
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309002 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308916 3
ER užveržimo veržlė Skirta ER 25	309580 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308990 22
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309419 18
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309413 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	309040 23
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309419 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309040 9
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309411 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309379 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308986 11
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308990 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309368 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309368 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309376 20
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309376 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309378 20
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308986 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308990 15

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309376 19
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308962 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 40	309610 40
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308930 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309411 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309373 12
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309371 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308981 14
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309419 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309416 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309416 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308878 3
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309374 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309377 14
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309373 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308962 16
	309413 12

ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308992 25
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309377 5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309449 10
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309404 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309000 20
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	308990 26
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309379 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308986 15
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309379 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308986 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309373 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309374 16
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309377 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308986 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308986 17
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309368 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308986 12
ER užveržimo veržlėsskirta HiRunER cangėms Skirta ER 32	309617 32
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309411 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308981 18

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308959 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309002 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308882 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309374 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308981 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309418 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309403 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308911 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 25	309650 25
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309418 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309001 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309414 18
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309377 8
ER užveržimo veržlėsandarinio žiedams Skirta ER 16	309615 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309040 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309404 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309416 18
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309402 6

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309368 3
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309376 15
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309406 8
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309375 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309376 10
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309371 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308981 12
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309024
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309373 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308916 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309373 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309002 13
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 8	309650 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309445 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308992 12
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309371 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308918 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308992 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309432 12
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309368 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309378 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308990 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309403 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308981 8
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309374 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308916 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER užveržimo veržlėsskirta HiRunER cangėms Skirta ER 16	309617 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308881 4
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309371 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309040 14
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309403 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309002 18
ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm	309200
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309379 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308981 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308981 10
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309374 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309379 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309416 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308911 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308911 13

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309379 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308911 2
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309413 10
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309418 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309000 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309000 8
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309378 14
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309373 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308911 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308916 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309416 12
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309376 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	309040 22
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309414 12
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309445 3
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309414 10
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309409 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309001 20
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308930 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308990 25
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309365 2

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309376 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308981 15
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309365 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309432 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 32	309612 32
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308986 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mmsu tarpine ir purkštukais	309285
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308981 17
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309448 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	309419 22
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309374 3
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mmsu tarpine	309284
ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm	309016
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309402 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309002 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309001 7
	308962 10

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309379 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
ER užveržimo veržlės sandarinimo žiedams Skirta ER 32	309615 32
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309040 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308990 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308990 19
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309378 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309002 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308878 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309418 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308911 1
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308990 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308930 10
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 11	309650 11
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309002 14
ER cangių 7 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmsu tarpine	309018
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308930 1
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309376 8

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	309379 21
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308930 3
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309375 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309379 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308882 3
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309375 12
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309374 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309376 18
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309416 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309000 19
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309375 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308911 3
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309374 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308882 6
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309419 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309000 18
ER cangių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmsu tarpine	309014
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308916 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309040 20
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308930 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308878 2

ER cangių rinkinys HPsu tarpine (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309040 12
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309413 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	309040 21
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309369 3
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308986 8
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309374 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308990 17
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309379 20
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309418 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309040 5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309377 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309002 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308916 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309040 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309413 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308918 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309414 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308992 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308981 6

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309368 2
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309378 10
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309419 12
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308962 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308990 18
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309416 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309419 9
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308962 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308959 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309001 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309000 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309406 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309370 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309406 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309370 5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309447 9

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308930 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309448 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309000 11
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309448 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309409 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308881 2
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309378 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309373 7
ER cangių 13 dalių rinkinys, 1-7 mm	309010
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309001 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	308878 3,5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309448 12
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309002 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	308990 24
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309411 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308986 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309377 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308981 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309365 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4

ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309374 10
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 20	309650 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308911 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309040 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308981 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308911 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309448 6
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309409 14
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309002 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309000 16
ER cangių 23 dalių rinkinys, 4-26 mm	309028
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308878 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308990 6
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309280
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308990 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309376 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308962 5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309369 5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309377 15
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309447 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309432 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308986 18

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309379 12
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309409 12
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309409 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309376 13
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER užveržimo veržlėsskirta HiRunER cangėms Skirta ER 40	309617 40
ER užveržimo veržlė Skirta ER 16	309580 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309370 2
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309371 10
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309012
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308990 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309000 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309000 4
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309377 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309001 3
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309411 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308882 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308992 22
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308941 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309040 15
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309404 6

ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309418 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308981 3
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309374 8
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309000 9
ER cangių rinkinys HPsu tarpine (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309370 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309411 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309376 14
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309370 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309447 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309418 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309406 7
ER cangių rinkinys HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309040 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309373 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309406 6
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309418 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309001 12
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309376 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308918 4
	309414 20

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

ER cangių rinkinys HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309402 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309419 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308962 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309447 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9
ER užveržimo veržlė Skirta ER 20	309580 20
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309001 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309406 9
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309447 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308990 20
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309372 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309040 25
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	309379 22

ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309377 12
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 16	309650 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309000 10
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309377 3
OZ cangių 7 dalių rinkinys 4 – 16 mmsu tarpine	309022
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309370 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308986 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308911 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309419 8
ER cangių 7 dalių rinkinys, 1-7 mm	309155
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309040 10
ER užveržimo veržlėskirta HiRunER cangėms Skirta ER 25	309617 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309001 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308990 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308960 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER užveržimo veržlė su slystamuuju guoliu Skirta ER 40	309612 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308881 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308981 13
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309419 7
	309414 6

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm

309365 1

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

309416 20

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm

308881 2,5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm

308878 1

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

308930 11

ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309418 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308920 5

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

309409 4,5

ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm

309378 18

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 26 mm

309379 26

ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309377 6

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

308922 10

ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309413 11

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

308906 10

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309447 7

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm

309001 18

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309416 9

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

308916 11

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308990 5

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

309409 16

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm

308941 2

ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

309377 16

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309377 18
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309371 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308959 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308981 19
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308981 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309000 15
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308962 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308878 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308918 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309416 14
ER užveržimo veržlėsandarinio žiedams Skirta ER 25	309615 25
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309001 19
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309376 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308881 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309373 9
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 25	309610 25
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309001 15
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309448 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309430 4,5