

**ER-hylschuckar cylindriska, för ER-spännhylsstorlek: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	300683 32
GTIN	4045197708304
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriska hållare med Weldonskaft inklusive ER-mutter.
Genomgående hål för invändig kylning finns.

Användningsdata:

För förlängning av räckvidden för Weldonhållare eller hylschuckar.

Specialtillbehör:

Chucknyckel = nr 309680 – 309740.

ER-spännhylsor nr 308878 – 309434, reserv-ER-mutter nr 309580; 309650.

OBS!:

Inte lämpligt för komprimering.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	32 mm
spännvidd	2 - 20 mm
Skaftlängd L ₁	70 mm
L ₂	32 mm
För ER-spännhylsor	32
Utvändig-Ø D	50 mm
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Invändig	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308981 8
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309448 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309416 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3,5 mm	308878 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309414 9
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308962 4
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spänntångsats HPmed tätning (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 25 mm	309379 25
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309375 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309373 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309406 3,5

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308916 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308918 2
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309377 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308930 10
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309368 3
ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309378 6
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309374 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308981 17
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308962 10
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309376 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309001 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 18 mm	309418 18
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309000 20

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309406 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308930 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308981 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 19 mm	309001 19
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308916 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309373 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309373 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308981 13
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308946 3
ER-hylsmutterför tätningsbrickor för ER 32	309615 32
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309375 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
ER-hylsmutterför HiRunER-spänntångchuck för ER 32	309617 32
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	309418 11
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309432 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 14 mm	309376 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309414 8
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309374 8
ER-hylsmutter för ER 16	309580 16
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309413 10
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309377 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spänntångsats 18 delar 3-20 mmmed tätning och munstycken	309285
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309373 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308986 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308960 11
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 15 mm	309002 15
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309369 4
	309416 11

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm

ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm 309377 16

ER-spännstångsats 18 delar 3-20 mm 309024

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm 309040 7

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2 mm 309445 2

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 11 mm 309448 11

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm 309425 2,8

ER Mini hylsmutter för ER 8 309650 8

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm 309418 7

ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 5 mm 309368 5

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm 309002 14

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm 308990 4

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm 308930 2

ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 3 mm 309376 3

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm 308916 6

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 14 mm 309448 14

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm 308990 23

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm 308941 16

ER-glidlagerhylsmutter för ER 16 309612 16

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm 309425 4,5

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm 309406 4,5

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm 308986 3

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 22 mm 309419 22

ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309368 7
ER Mini hylsmutter för ER 20	309650 20
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309368 2
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308986 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309374 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309406 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309414 18
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308916 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308918 3
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309379 16
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	309377 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308981 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309419 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309379 9

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 17 mm	309001 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 18 mm	309376 18
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309447 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308930 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4,5 mm	308878 4,5
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309377 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308911 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308911 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309001 18
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309374 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-hylsmutter för ER 25	309580 25
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309419 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7

ER-spännstångsats 7 delar, 4 – 16 mm med tätning	309022
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309374 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309002 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309374 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308911 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309001 12
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308981 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 13 mm	309379 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309377 18
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309379 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308881 1
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309411 12
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309371 3
ER-hylsmutter för HiRun ER-spännstångchuck för ER 25	309617 25
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309377 9

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309409 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308986 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308960 15
ER-hylsmutterHigh Speed för ER 25	309610 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308878 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309001 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309406 4
ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309378 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308911 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308916 5
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309377 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309418 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309414 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309374 14
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 26 mm	309379 26
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 23 mm	309379 23
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308878 1

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309040 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309409 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308878 1,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308962 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308930 8
ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309375 12
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	309377 15
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308882 6
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309379 4
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	309374 13
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mmmed tätning och munstycken	309165
ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309375 14
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	309001 15
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 13 mm	309376 13
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 12 mm	309448 12
ER-spänntångsats HP med tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 18 mm	309379 18
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309376 10
ER-spänntångsats 8 delar, 4–16, 20 mm med tätning	309026
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	309418 16
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308981 11
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308959 7
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309430 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309001 16
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309419 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309373 9

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spännstångsats 13 delar 1-7 mm	309010
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309416 20
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309373 16
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm med tätning	309244
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 22 mm	309379 22
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	309002 16
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309411 16
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309369 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 20 mm	309379 20
ER-spännstångsats 12 delar 2-13 mm	309016
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308959 15
ER Mini hylsmutter för ER 25	309650 25
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309419 16
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 12 mm	309376 12

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309376 16
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	309002 3
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308911 12
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308916 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308881 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309416 9
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	309002 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308930 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309379 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309414 10
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mmmed tätning	309164
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309414 16
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309416 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 15 mm	309376 15
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 20 mm	309376 20
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309432 10

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308986 14
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309371 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309448 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309001 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309370 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309414 12
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 17 mm	309376 17
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spännstångsats HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308918 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308878 2
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309413 14
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309447 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309377 10
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309379 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308986 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309411 7

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308918 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	309001 13
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 12 mm	309373 12
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309419 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309001 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309376 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308878 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 11 mm	309376 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 15 mm	309379 15
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309370 2
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309369 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308911 10
ER-spänntångsats 9 delar 1-5 mm	309008
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309376 7

ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309378 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 11 mm	309373 11
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	309374 15
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 19 mm	309377 19
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309448 7
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309002 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309447 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309414 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309413 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309411 6
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309374 3
ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309381 12
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 20 mm	309002 20

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309413 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308981 18
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309373 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spänntångsats HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER-hylsmutterför HiRunER-spänntångchuck för ER 40	309617 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spänntångsats 18 delar 3-20 mmmed tätning	309284
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309418 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	309378 16
ER-spänntångsats 7 delar, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmmed tätning	309018
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308981 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308911 13
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 19 mm	309376 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308990 14
	309002 19

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 19 mm

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309406 7
ER Mini hylsmutter för ER 16	309650 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308878 2,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309378 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308981 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308986 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309411 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spännstångsats 18 delar 3-20 mm	309280
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308981 10
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309374 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 17 mm	308986 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309418 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308930 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309418 6
ER-spännhysamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309365 1
ER-spännhysamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhysamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308881 7
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309416 14
ER-spännhysamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spännhysamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309413 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308918 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
ER-glidlagerhylsmutter för ER 32	309612 32
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309372 4
ER-hylsmutterför tätningsbrickor för ER 40	309615 40
ER-spännhysamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308962 5
ER-spännhysamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309002 10
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309379 7

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308930 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309416 12
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309373 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308881 2
ER-hylsmutter High Speed för ER 32	309610 32
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 17 mm	309379 17
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309375 6
ER Mini hylsmutter för ER 11	309650 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309373 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308986 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308911 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 19 mm	309379 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 13 mm	309373 13
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308986 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 12 mm	309379 12
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309001 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309373 10
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309377 14
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308882 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309376 2
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309413 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309001 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309419 11
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308916 3
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309378 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308916 10
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309368 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309000 15
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309376 6
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309419 14
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309001 20
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308986 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309376 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309447 3

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308930 13
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308960 6
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309448 4
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309377 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309001 6
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309028
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308930 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309406 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309375 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308930 4
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309379 10
ER-spänntångsats HPmed tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309377 8
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309377 6
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 20 mm	309378 20
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308986 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309418 12
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309378 12
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309448 5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309430 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309374 12
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309365 4
ER-hylsmutterför HiRunER-spänntångchuck för ER 16	309617 16
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309365 2
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308916 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309409 10

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308981 4
ER-hylsmutterför tätningsbrickor för ER 16	309615 16
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 13 mm	309002 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309374 5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309365 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spänntångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mmmed tätning	309014
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308916 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309001 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309365 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309368 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309379 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309413 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308878 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308911 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-hylsmutter High Speed för ER 40	309610 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309409 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309376 4
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309377 20
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309416 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 21 mm	309379 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308881 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spänntångsats 7 delar 1-7 mm	309155
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308881 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308930 12
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 14 mm	309373 14
ER-spänntångsats 12 delar 2-13 mm	309200

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308911 3
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 17 mm	309377 17
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309414 7
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308981 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 18 mm	309378 18
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309320
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308911 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	308990 24
ER-hylsmutterför tätningbrickor för ER 25	309615 25
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309448 6

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309368 6
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm med tätning och munstycken	309245
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309448 10
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309369 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 11 mm	309379 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308930 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309160
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308946 6
ER-hylsmutter för ER 32	309580 32
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309002 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309418 9
ER-hylsmutter High Speed för ER 16	309610 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308986 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309371 10
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308981 7

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309447 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308911 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308981 20
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309374 10
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308911 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309002 4
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 14 mm	309379 14
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	308962 16
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 20 mm	309418 20
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309447 5
ER-glidlagerhylsmutter för ER 25	309612 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309377 12
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309416 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309416 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 15 mm	309373 15
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309406 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309416 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308986 13
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309002 12
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 24 mm	309379 24
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309411 11
ER-hylsmutter för ER 20	309580 20