



SNMU 14T7 ANER, HB8630, Typ: INOX

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	213460 INOX
GTIN	4045197747846
Třída artiklu	21A

Popis
Provedení:

Oboustranná s 2×4 břity.

Doporučení:

Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$: 6 mm

Posuv f_z na zub: 0,2 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,2 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky	6 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při obvodovém frézování	6 mm
Série	TwinCut
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMU 14T7 ANER

Druh	HB8630
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm