




Sada nástrčných klíčů pro šrouby Torx®, 1/4, 3/8, 1/2palcový čtyřhran 35-dílná



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	630031
GTIN	4018754261017
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro vnější Torx® gs_profil_torx-einsatz M3 – M20. Pro vnitřní Torx® gs_profil_torx M2,5 – M14. Pro vnitřní Torx® gs_profil_torx-loch M3 – M8 (s pojistným kolíkem). Včetně kalibru pro šrouby Torx®.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 3 ks č. 631500 vel. E4; E5; E6

3/8palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 4 ks č. 637450 vel. E7; E8; E10; E12

1/2palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 6 ks č. 642700 vel. E11; E14; E16; E18; E20; E24

1/4palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 2 ks č. 631801 vel. TX8; TX9

3/8palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 5 ks č. 637560 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27

1/2palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 6 ks č. 643650 vel. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Bity s otvorem pro šrouby Torx®: 7 ks podobné č. 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Adaptér na bity: 1 ks podobný č. 676945 vel. 8/4

Uložení v: ABS plastový box

Délka: 413 mm

Šířka: 230 mm

Výška: 57 mm

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Upínací 4-hran: 3/8 palec

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Upínací 4-hran	1/2 palec
Upínací 4-hran	1/4 palec
Upínací 4-hran	3/8 palec
Počet dílů	35
Obal	ABS plastový box
Délka	413 mm
Šířka	230 mm
Výška	57 mm