



Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips[®], nevodivé rukojeti s držákem drátů, KW, celková délka: 125 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	726661 125
GTIN	4003773025191
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, bez řezné fazetky. Ramena s vícetahovými potahy, s otevírací pružinou. **Vhodné pro ESD.**

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Materiál: Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kalená v oleji

Šířka hlavy: 13,5 mm

Délka břitu: 9 mm

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø: 0,2 - 1,6 mm

Výkon ve stříhu ocelového drátu středně tvrdého: 0,2 - 1,2 mm

Technický popis

Celková délka	125 mm
Šířka hlavy	13,5 mm
Výkon ve stříhu ocelového drátu středně tvrdého	0,2 - 1,2 mm
Délka břitu	9 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Elektrická izolace	EGB/ESD
Řezná fazetka	Bez fazetky

Materiál	Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kalená v oleji
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	s vícesložkovým opláštěním
Výrobní postup	Břity indukivně kalené (cca 64 HRC)
Povrch	černěné
Atribut názvu produktu	KW
s otevírací pružinou	ano
s držákem drátů	ano