

**Akumulátorový sponkovač, Označení výrobce: J214EA****Údaje o objednávkě**

Artikové číslo	078409 J214EA
GTIN	4009729053683
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Ergonomický profesionální sponkovač pro precizní zarážení jemných a plochých drátěných sponek i hřebíků pro snadné použití.

- **Systém plnění pro rychlé a bezproblémové dobíjení.**
- **Distanční doraz pro paralelní umísťování řad sponek.**
- **Nastavení síly úderu.**
- **Patentované bezpečnostní odblokování.**
- **Dobrý přístup i na zúžených místech.**
- **Průhled na sponky pro kontrolu naplnění.**

Praktická akumulátorová sponkovačka s povrchem rukojeti Soft Touch. Ochrana proti nekontrolovanému spuštění pro vyšší bezpečnost. LED svítlna pro osvětlení pracovního prostoru.

Rozsah dodávky:

Včetně jednoho akumulátoru Li-Ion, nabíječky a přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 078408.

Technický popis

Maximální hloubka zarážení sponek	14 mm
Označení výrobce	J-214
Vhodný typ sponek	E, A
Hmotnost	2,7 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Sponkovač

Příslušenství

Sada sponek z jemného drátu1200- resp. 600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 14 mm	078418 14
Sada hřebíků1000- resp. 2600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 14 mm	078419 14
Sada sponek z jemného drátu5000dílná Maximální hloubka zarážení sponek 8 mm	078417 8
Sada sponek z jemného drátu5000dílná Maximální hloubka zarážení sponek 10 mm	078417 10
Sada sponek z jemného drátu5000dílná Maximální hloubka zarážení sponek 6 mm	078417 6
Sada sponek z jemného drátu5000dílná Maximální hloubka zarážení sponek 14 mm	078417 14
Akumulátor Li-Ion Typ N1,3	078408 N1,3