



## Ráčna přepínatelná, 1/4 palce, Typ: 1/4



### Údaje o objednávce

|                  |            |
|------------------|------------|
| Číslo objednávky | 632060 1/4 |
| GTIN             |            |
| Třída artiklu    | 630        |

### Popis

#### Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

#### Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

#### Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.  
Upínací 4-hran: 1/4 palec  
Počet břitů: 20

### Technický popis

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Upínací 4-hran     | 1/4 palec           |
| Celková délka      | 115 mm              |
| Počet břitů        | 20                  |
| Pracovní úhel      | 18 stupeň           |
| Materiál           | Chromvanadiová ocel |
| s kloubovou hlavou | ne                  |
| s výkyvnou hlavou  | ne                  |
| s vyhazovačem      | ne                  |

|   |    |
|---|----|
| s funkcí kladiva                              | ne |
| s funkcí QuickRelease                         | ne |
| Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti | ne |
| Otočná rukojeť                                | ne |
| Upínací otvor na konci rukojeti               | ne |