



NC navrtávák, 120°, Ø Ds: 20 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	231501 20
GTIN	4045197644305
Třída artiklu	21Y

Popis

Provedení:

Se stopkou Weldon.

Navrtávák vhodný pro tvar destiček: 120

Počet břitů Z: 1

Maximální Ø vrtání d_1 : 17 mm

Maximální hloubka vrtání l_1 : 5 mm

Délka stopky h: 70 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 100 mm

Velikost vyměnitelných destiček: 16

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	231540_TX15 (2,5 Nm)
Maximální Ø vrtání d_1	17 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Délka stopky h	70 mm
Velikost vyměnitelných destiček	16

Stopka Ø D _s	20 mm
Maximální hloubka vrtání l ₁	5 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SOGT 11T3
Počet břitů Z	1
Série	NC-navrtávák
Navrtávák vhodný pro tvar destiček	120
Atribut názvu produktu	120°
vnitřní chlazení	ne
Vrcholový úhel	120 stupeň

Příslušenství

Upínací šroub Torx Pohon TX15	231540 TX15
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500