



APHT 160432ER-46, SP6519, Typ: UNI



Údaje o objednávce

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215776 UNI |
| GTIN | 4045197503633 |
| Třída artiklu | 28E |

Popis

Upozornění:

Používejte prosíme tyto vyměnitelné destičky **pouze se šroubem č. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**.
Při použití vyměnitelných destiček s $r \geq 3,2$ mm na nosičích č. 215705, 215710, 215715 je nutno upravit uložení destiček.

maximální hloubka řezu $a_{p,max}$ při frézování plné drážky: 7 mm

Technický popis

| | |
|--|------------------|
| Typ | UNI |
| maximální hloubka řezu $a_{p,max}$ při obvodovém frézování | 7 mm |
| maximální hloubka řezu $a_{p,max}$ při frézování plné drážky | 7 mm |
| Série | Fazetková fréza |
| Série | Rohová fréza |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | APHT 160432ER-46 |
| Druh | SP6519 |
| Řezný materiál | TK |

