

**Bezpečnostní vysavače ATTIX, Označení výrobce: 33-2HIC****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	078542 33-2HIC
GTIN	5711145392107
Třída artiklu	07C

**Popis****Provedení:**

Robustní a výkonné **vysavače pro mokré/suché vysávání** s pružným systémem připojování hadice (MultiFit) pro provádění profesionálních úklidových prací. **Stupeň filtrace > 99,9 %.**

· **Plně automatický systém čištění filtru InfiniClean.**

Kompaktní **bezpečnostní vysavač** pro práci s nebezpečnými prachy **třídy L, M, H a azbestem.**

· **Měkký start, regulace počtu otáček.**

· **Zásuvka s automatickým zapínáním, antistatická.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně sací hadice, zahnuté ruční trubky, mokrého filtru a umývatelné filtrační jednotky (PET), hadice a držáků kabelu. Včetně omyvatelného plochého skládaného filtru PTFE, **antistatické sací hadice** Ø 32 mm, prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli D 36 (2 x 505 mm), zahnuté ruční trubice z ušlechtilé oceli, hubice na průmyslové podlahy 300 mm, štěrbinové hubice, antistatického adaptéru na nástroje.

**Upozornění:**

Další bezpečnostní vysavače pro všechny třídy nebezpečí (zdraví škodlivý a výbušný prach) k dodání na poptávku (třída L, M, H).

Příkon: 1400 W

Objem nádoby: 30 l

Délka: 565 mm

Šířka: 385 mm

Výška: 520 mm  
Délka sací hadice: 4 m

## Technický popis

Označení výrobce	33-2HIC
Automatické zapínání	ano
Vakuum	250 mbar
Počet turbín	1
Šířka	385 mm
Objemový proud vzduchu	75 l/s
Antistatický systém	ano
Délka kabelu	7,5 m
Ø hadice	36 mm
čištění filtru	InfiniClean™ plně automatický
Objem nádoby	30 l
Příkon	1400 W
Délka	565 mm
Pracovní hluk	60 dB(A)
Stupeň filtrace	99,9 %
Výška	520 mm
Délka sací hadice	4 m
Hmotnost	14,5 kg
Třída prašnosti – vysavač	L
Třída prašnosti – vysavač	H
Třída prašnosti – vysavač	M
Třída prašnosti – vysavač	Azbest
Zvl. znaky	Bezpečnostní vysavač
Filtrační systém	Plochý skládaný filt PTFE

## Příslušenství

Náhradní filtr Vhodné pro typ vysavače 33-2HIC	078548 33-2HIC
Sada filtračních sáčků 5-dílná Vhodné pro typ vysavače 33-2HIC	078549 33-2HIC
Dílenská sada Označení výrobce ATTIX5	078543 ATTIX5