

Orovnávač brusných kotoučů z karbidu boru (bez držáku)



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	599450
GTIN	2050001034359
Třída artiklu	53D

Popis

Provedení:

Orovnávací kámen z čistého **slinutého karbidu boru (bez pojiva)**, po diamantu nejtvrděšího materiálu.

Použití:

K nejhospodárnějšímu orovnávání, ostření a profilování **brusných kotoučů**. **Orovnávejte pouze hranami, nikdy celou plochou!**

Délka: 75 mm

Šířka: 12 mm

Výška: 6 mm

Vhodné pro brusné kotouče do Ø: 300 mm

Vhodné pro broušení kotoučů do stupně tvrdosti: M (střední)

Technický popis

Vhodné pro broušení kotoučů do stupně tvrdosti	M (střední)
Vhodné pro brusné kotouče do Ø	300 mm
Šířka	12 mm
Délka	75 mm
Výška	6 mm

Příslušenství

Držák s dřevěnou rukojetí pro orovnávač z karbidu boru

599460