

Garant GRIDLINE

**Filebænk med hjulenhed, højde 850 mm med bøge-multiplex-plade, 20×20G,
Pladelængde: 1500 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923614 1500
GTIN	4062406085988
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør, **skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul Ø100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves/sænkes jævnt. Det betyder, at den står med komplet stabilitet på anvendelsesstedet og let kan flyttes igen. Hjulenheden kan belastes op til **400 kg** (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

Skuffefronthøjde (højre): 1

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **køreenhed altid antracit RAL 7016**(kan ikke konfigureres), **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Separat oplåsning af skuffer: Enhånds

Skuffer, nytteflade i G: 20×20

Højde: 850 mm

Arbejdsplade, længde: 1500 mm

Arbejdsplade, dybde: 750 mm

Arbejdsplade, tykkelse: 50 mm

Understelsbredde: 1300 mm

Understelsdybde: 700 mm

Teknisk beskrivelse

Antal hylder, højdeindstillelige	1
Understelsbredde	1300 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Højde	850 mm
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Vægt	165,6 kg
Antal skuffer	4
Maks. bæreevne, hjulenhed	400 kg
Skuffer, nyttedybde	500 mm
kan sænkes	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Hjul-Ø, fast hjul	100 mm
Antal drejehjul uden bremse	2
Materiale, hjul	Massivt gummi
Stødfanger	nej
ComfortClose	nej
Skydehåndtag	nej
Skuffer, nyttebredde i G	20
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Hjul-Ø, drejehjul	100 mm
Understelsdybde	700 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm

Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sikkerhedscertifikat	GS TÜV Süd
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænk mobil

Tilbehør

Filesortiment Antal værktøjer 6	952253 6
Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 20	952505 20
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953521 10
Topnøglesortiment 1/2 tomme Antal værktøjer 32	953821 32
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 37	953828 37
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 39	953833 39
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954295 5
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954305 5
Hammer-sortiment Antal værktøjer 3	954690 3
Ridsning og savning Antal værktøjer 8	954895 8

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 100 mm	927805 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 150 mm	927805 150
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 200 mm	927805 200
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/1	950300 75/1
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/2	950300 75/2
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/3	950300 75/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/1	950320 100/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/2	950320 100/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/3	950320 100/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/4	950320 150/4
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/5	950320 150/5
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/1	950320 75/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/2	950320 75/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/3	950320 75/3
Måtte til skuffer Mål i G 20X20	951830 20X20
Antiskridmåtte, sæt til skuffer, 5 dele Måling i G 20X20	951885 20X20
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20	951910 20X20
Værkstedssortiment Antal værktøjer 22	955071 22
Værkstedssortiment Antal værktøjer 26	955081 26