

Garant GRIDLINE

**Filebænk med hjulenhed, højde 950 mm med bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 1500mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 923674 1500   |
| GTIN                | 4062406086114 |
| Artikelklasse       | 9GG           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

.Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør, **skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejhjul og 2 faste hjul Ø100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til **400 kg** (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde pr. side, mm: 75

Lågehøjde pr. side, mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 2

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **køreenhed altid antracit RAL 7016** (kan ikke konfigureres), **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Materiale, hjul | Massivt gummi |
| ComfortClose    | nej           |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Understelsbredde                 | 1300 mm              |
| Skuffer, nyttebredde             | 500 mm               |
| Skuffer, nyttedybde              | 500 mm               |
| Højde                            | 950 mm               |
| Overflade, bordplade             | lakeret med klar lak |
| Antal drejehjul uden bremse      | 2                    |
| Skuffer, nyttebredde i G         | 20                   |
| Skuffer, nyttedybde i G          | 20                   |
| Materiale, bordplade             | Bøge-multiplex       |
| Skydehåndtag                     | nej                  |
| Maks. bæreevne, hjulenhed        | 400 kg               |
| Hjul-Ø, drejehjul                | 100 mm               |
| Antal døre                       | 2                    |
| Arbejdsplade, dybde              | 750 mm               |
| Skuffer, nytteflade i G          | 20×20                |
| Understelsdybde                  | 700 mm               |
| Hjul-Ø, fast hjul                | 100 mm               |
| Antal skuffer                    | 2                    |
| Vægt                             | 155 kg               |
| Arbejdsplade, tykkelse           | 50 mm                |
| Arbejdsplade, længde             | 1500 mm              |
| Stødfanger                       | nej                  |
| Antal faste hjul uden hjulbremse | 2                    |
| Skuffekabinet, nyttehøjde        | 625 mm               |
| kan sænkes                       | ja                   |
| Separat oplåsning af skuffer     | Enhånds              |
| Nominel spænding                 | 250 V                |
| Stiktype indgang                 | F                    |
| Konstruktionsudførelse           | Stålrørskonstruktion |

## Datablad

|                                                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Materialetykkelse                                                            | 1 mm                                                           |
| Filebænk, højde                                                              | 950 mm                                                         |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne                                                | 75 kg                                                          |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg                                                         |
| Pladetykkelse                                                                | 50 mm                                                          |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)                                           | 100 %                                                          |
| Døråbningsvinkel                                                             | 180 grader                                                     |
| Cylinderlås                                                                  | Modulær låseindsats                                            |
| Farveudvalg                                                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab                                                         | 20×20G                                                         |
| Produkttype                                                                  | mobil filebænk                                                 |

### Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/923674-1500>