

Garant GRIDLINE

Filebænk med hjulenhed, med enhed til højdeindstilling og skruestik, med bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 1250 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923694 1250
GTIN	4062406086190
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejhjul og 2 faste hjul Ø100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene®-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til **400 kg** (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Kan låses med stiftcylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75

Lågehøjde mm: 425

Lågehøjde skruestikhus mm: 575

Leveringsomfang:

Inklusive GARANT enhed til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967568 str. 120 og GARANT skruestik nr. 967100 str. 120.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **køreenhed altid antracit RAL 7016** (kan ikke konfigureres), **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Separat oplåsning af skuffer: Enhånds

Skuffer, nytteflade i G: 20×20

Højde: 850 mm

Arbejdsplade, længde: 1250 mm

Arbejdsplade, dybde: 750 mm

Arbejdsplade, tykkelse: 50 mm

Skuffer, nyttebredde: 500 mm

Skuffer, nyttedybde: 500 mm

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skydehåndtag	nej
Antal drejehjul uden bremse	2
Materiale, hjul	Massivt gummi
Vægt	142,3 kg
Maks. bæreevne, hjulenhed	400 kg
Højde	850 mm
kan sænkes	ja
Stødfanger	nej
Hjul-Ø, fast hjul	100 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
ComfortClose	nej
Antal døre	1
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Hjul-Ø, drejehjul	100 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Antal skuffer	1
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Arbejdsplade, længde	1250 mm

Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænk mobil

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Filesortiment Antal værktøjer 6	952253 6
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953521 10
Topnøglesortiment 1/2 tomme Antal værktøjer 32	953821 32
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 37	953828 37
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 39	953833 39
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954295 5
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954305 5
Hammer-sortiment Antal værktøjer 3	954690 3
Ridsning og savning Antal værktøjer 8	954895 8

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75
easyPick sortiment af småttingsbeholdere Type 75/1	950300 75/1
easyPick sortiment af småttingsbeholdere Type 75/2	950300 75/2
easyPick sortiment af småttingsbeholdere Type 75/3	950300 75/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/1	950320 75/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/2	950320 75/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/3	950320 75/3
Måtte til skuffer Mål i G 20X20	951830 20X20
Antiskridmåtte, sæt til skuffer, 5 dele Måling i G 20X20	951885 20X20
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20	951910 20X20