

Garant GRIDLINE

Filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, 5 skuffer i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 2000/DE mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	921607 2000/DE
GTIN	4062406086589
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Kan indstilles trinløst og elektrisk i højden. Kan indstilles i højden med manuel knap.

Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W.

Tilslutningskabellængde 1,5 m.

Mellemdel med tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

Skuffer, nytteflade i G: 20×20

Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Højdeindstillingsområde: 850 - 1050 mm

Arbejdsplade, længde: 2000 mm

Arbejdsplade, dybde: 750 mm

Arbejdsplade, tykkelse: 50 mm

Understelsbredde: 1900 mm

Understelsdybde: 700 mm

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde i G	20
Princip for højdeindstilling	Elektrisk
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Højdeindstilling, trinløs	ja
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Vægt	211,2 kg
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Understelsdybde	700 mm
Løfthastighed	9 mm/s
Antal skuffer	9
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Tilslutningsspænding	250 V
Skuffer, nytteflade i G	20×20
maks. løftekraft	6000 N
Højdeindstillingsområde	850 - 1050 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Understelsbredde	1900 mm
Serie	Ready-to-go

ComfortClose	nej
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	850-1050 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	350 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænk med elektrisk højdeindstilling

Tilbehør

Filesortiment Antal værktøjer 6	952253 6
Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 20	952505 20
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953521 10
Topnøglesortiment 1/2 tomme Antal værktøjer 32	953821 32
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 37	953828 37
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 39	953833 39

Tangsortiment Antal værktøjer 5	954295 5
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954305 5
Hammer-sortiment Antal værktøjer 3	954690 3
Ridsning og savning Antal værktøjer 8	954895 8
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Måtte til skuffer Mål i G 20X20	951830 20X20
Antiskridmåtte, sæt til skuffer, 5 dele Måling i G 20X20	951885 20X20
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20	951910 20X20
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/1	950300 75/1
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/2	950300 75/2
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/3	950300 75/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/1	950320 100/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/2	950320 100/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/3	950320 100/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/1	950320 75/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/2	950320 75/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/3	950320 75/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/1	950320 125/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/2	950320 125/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/3	950320 125/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/4	950320 125/4
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/6	950320 125/6
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/4	950320 150/4
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/5	950320 150/5
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75

Værkstedssortiment Antal værktøjer 22	955071 22
Værkstedssortiment Antal værktøjer 26	955081 26
Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003
Afmonteringsværktøj Type 1	950070 1