

Garant GRIDLINE

**Mobil filebænk, låge i venstre side, 5 skuffer i højre side, Bambusplade, 20×20G, Pladelængde: 1250 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	924091 1250
GTIN	4062406101817
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk, separat oplåsning af skufferne med én hånd samt 75 kg bæreevne.

Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med **polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor**, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans.

**Bestykning:**

Lågehøjde (venstre) mm: 625

Skuffefronthøjde (højre): 1

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75, 100, 125, 250

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Separat oplåsning af skuffer: Enhånds

Skuffer, nytteflade i G: 20×20

Højde: 950 mm

Arbejdsplade, længde: 1250 mm

Arbejdsplade, dybde: 750 mm

Arbejdsplade, tykkelse: 25 mm

Understelsbredde: 1100 mm

Understelsdybde: 700 mm

## Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Hjul-Ø, drejhjul	125 mm
Skuffekabinet, nytte højde	625 mm
Vægt	145,6 kg
Arbejdsplade, længde	1250 mm
Skuffer, nytte flade i G	20×20
Understelsbredde	1100 mm
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Højde	950 mm
ComfortClose	nej
Materiale, bordplade	Bambus
Antal skuffer	5
Antal døre	1
Skuffer, nytte bredde i G	20
Skydehåndtag	nej
Stødfanger	nej
Materiale, hjul	Polyurethan
Skuffer, nytte bredde	500 mm
kan sænkes	nej
Belægning, uden profil	ja
Understelsdybde	700 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Serie	Ready-to-go
Arbejdsplade, tykkelse	25 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion

Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	25 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænk mobil

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Filesortiment Antal værktøjer 6	952253 6
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953521 10
Topnøglesortiment 1/2 tomme Antal værktøjer 32	953821 32
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 37	953828 37
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 39	953833 39
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954295 5
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954305 5
Hammer-sortiment Antal værktøjer 3	954690 3
Ridsning og savning Antal værktøjer 8	954895 8
Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 20	952505 20
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21

Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 100 mm	927805 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 200 mm	927805 200
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 250 mm	927805 250
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/1	950300 75/1
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/2	950300 75/2
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/3	950300 75/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/1	950320 100/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/2	950320 100/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/3	950320 100/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/1	950320 75/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/2	950320 75/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/3	950320 75/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/1	950320 125/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/2	950320 125/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/3	950320 125/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/4	950320 125/4
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/6	950320 125/6
Måtte til skuffer Mål i G 20X20	951830 20X20
Antiskridmåtte, sæt til skuffer, 5 dele Måling i G 20X20	951885 20X20
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20	951910 20X20
Sæt med rengøringsmiddel og plejeolie Type 1	926403 1
Værkstedssortiment Antal værktøjer 22	955071 22
Værkstedssortiment Antal værktøjer 26	955081 26