

**Borestangsråemne, HSK-A 100, A-mål: 250 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307027 250
GTIN	4062406105075
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Konus og bund hærdet og slebet.**
- **Skaft, blødt til efterbearbejdning.**

Anvendelse:

Til fremstilling af specialværktøj

Materiale:

16MnCr5

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Form: A

Udvendig Ø D: 97 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	97 mm
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Produkttype	Borestangsråemne

