

**Borestangsråemne, HSK-A 63, A-mål: 160 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307025 160
GTIN	4062406105068
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Konus og bund hærdet og slebet.**
- **Skaft, blødt til efterbearbejdning.**

Anvendelse:

Til fremstilling af specialværktøj

Materiale:

16MnCr5

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Form: A

Udvendig Ø D: 63 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	160 mm
Udvendig Ø D	63 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Produkttype	Borestangsråemne

Tilbehør

HSK-kølemiddelrør Til HSK 63

309880 63